

KERN MWS Rollstuhlwaage

Geeichte Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren





Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- **Medizinzulassung** nach 93/42/EWG
- **Große Stahl-Wägeplatte** mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- **Hygienisch und leicht zu reinigen**
- **Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen** an beiden Seiten erleichtern das Auffahren
- **Sicheres und rutschfreies Aufstellen** durch höhenverstellbare GummifüÙe
- **Data-Hold-Funktion:** bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- **Intuitive Bedienung** über Tastenblock
- **PRE-TARE Funktion** für 5 Gewichtswerte
- **BMI-Funktion** zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- **1** **Wandhalterung** zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig
- **3** **4** Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte
MWS 300K100M BxTxH 900x740x60 mm
MWS 400K100DM BxTxH 1000x1000x40 mm
- Abmessungen Anzeigegerät BxTxH 210x110x50 mm
- Gesamtabmessungen
MWS 300K100M BxTxH 1155x800x80 mm
MWS 400K100DM BxTxH 1250x1060x68 mm
- Kabellänge Anzeigegerät ca. 180 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 28,4 kg

Optionen:

- **2** **Stativ** zum Hochsetzen des Anzeigegeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, KERN MWS-A01
- **Schnittstellenkabel RS-232** zum Anschluss eines externen Geräts, KERN MPS-A08
- **Arbeitsschutzhaube** über dem Anzeigegerät, KERN EOB-A02

5 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD

OPTION

RS 232
 MOVE
 BATT
 230 V
 0.00
 TARE
 1 DAY
 3 YEARS GUARANTY
 M +3 DAYS
 DKD +3 DAYS

5

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN				KERN		KERN	
MWS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	
MWS 400K100DM	300 400	0,1 0,2	0,1 0,2	965-130		963-130	